




Adaptor de sudare pentru senzori de proces

ADAPT, D3/ZERO VOID/R=19/T=1.50



EC 1935/2004 FDA

Aplicatie

Rezistență la presiune [bar]

120

Nota legata de rezistenta la presiune

pentru legătură senzor - adaptor

Teste / certificari

Directiva privind echipamentele sub presiune

O eventuala clasificare a PED depinde de aplicatie si trebuie efectuata de utilizator / operator.

Instrucțiuni de siguranță

Compatibilitatea dintre mediu #i materialul produsului trebuie sa fie verificata în toate aplicatiile.

Date mecanice

Greutate [g]

8,5

Materiale

inox (1.4404 / 316L)

Conectare senzor

G 1/8 Filet interior Ø 3 mm

Conectarea la proces

Adaptor sudură Ø 18 mm ; nominal pipe size: DN25...DN100; pipe wall thickness: 1,5 mm

Caracteristicile suprafeței Ra/ Rz a partilor umede

< 0,4 / -

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.