




## Tub coaxial pentru senzori de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L1200 SLOTTED



1 Clema de fixare pentru centrarea piesei

## CRN

| Aplicatie                              |        |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Execuție                               |        | design crestat, pentru senzori pentru starea de umplere, LR                                                                                                |
| Temperatura mediului                   | [°C]   | -40...200                                                                                                                                                  |
| Rezistență la presiune                 | [bar]  | 16                                                                                                                                                         |
| Rezistență la vacuum                   | [mbar] | -1000                                                                                                                                                      |
| MAWP (pentru aplicatii conform cu CRN) | [bar]  | 16                                                                                                                                                         |
| Date mecanice                          |        |                                                                                                                                                            |
| Greutate                               | [g]    | 620                                                                                                                                                        |
| Materiale                              |        | Tub coaxial: inox (1.4301 / 304); Etanșare: NBR fibra ronforsata; Piesa de centrare: PPS fibra ronforsata; Clema de fixare: otel inoxidabil (1.4310 / 301) |
| Conectare senzor                       |        | conectare pe filet G 3/4 Filet interior                                                                                                                    |
| Conectarea la proces                   |        | conectare pe filet G 3/4 filet exterior                                                                                                                    |
| Lungime L                              | [mm]   | 1200                                                                                                                                                       |
| Accesorii                              |        |                                                                                                                                                            |
| Articole livrate                       |        | Etanșare: 1                                                                                                                                                |
| Accesorii (opțional)                   |        | Piese de centrare pentru tuburi coaxiale: 1, E43222                                                                                                        |
| Observații                             |        |                                                                                                                                                            |
| Observații                             |        | La utilizarea în condiții DNV-GL este necesar montajul unei piese de centrare suplimentare                                                                 |
| Unitate de ambalare                    |        | 1 buc.                                                                                                                                                     |