


Cap de citire/scriere RFID HF

DTRHF FBRWIOUS03



Aplicatie

Aplicatie	detectarea obiectelor pe echipamentele de transport
Aprobare radio pentru	SUA; Canada; EU/RED; Australia; Japonia; China; Taiwan; India; Singapore
Notă privind omologarea radio	Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	19,2...28,8 DC
Consum de energie [mA]	< 50
Clasa de protecție	III
Frecvență de lucru [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Raza de detecție

Distanța scriere /citire unitate frontală [mm]	40
Distanța write/citire unitate laterală [mm]	20
Distanța la ID-TAG [mm]	pentru obiect de 20 mm; I-CODE SLI : ≤ 12

Interfete

Interfata de comunicare	IO-Link
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)
Revizie IO-Link	1.1
Standard SDCI	IEC 61131-9
Profil	Smart Sensor: Device Identification
Mod SIO	nu
Tip port master necesar	A
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare ID-ul dispozitivului
	default 967

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-20...60
Temperatura depozitare [°C]	-25...80
Protectie	IP 67; IP 69K



Cap de citire/scriere RFID HF

DTRHF FBRWIOUS03

Teste / certificari		
Rezistență la șoc	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / repetitiv
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nu se repeta
Rezistență la vibrații	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [ani]	610,46	
Aprobare UL	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	tensiune de alimentare	Limited Voltage/Current
	UL numar fisier	E205959

Date mecanice		
Greutate [g]	111	
Capsula	cilindric	
Mod de instalare	montaj la același nivel	
Dimensiuni [mm]	M12 x 1 / L = 70	
Desemnarea firului	M12 x 1	
Materiale	Capsula: Oțel inox; strat protector: PPS	

Afisaj / elemente de operare		
Display	Operare	1 x LED, verde
	tag-ul de comunicare	1 x LED, galben

Accesorii		
Articole livrate	Piuliță 2 x M12 x 1	

Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

