




Eticheta RFID

ID-TAG/22X3.0/06



Aplicatie

Temperatura de operare (activa)	[°C]	-25...90
Varful de temperatura (pasiv)	[°C]	120

Date electrice

Frecvență de lucru	[MHz]	13,56
Dimensiune memorie	[bit]	896
Tip memorie		EEPROM
Tipul de cip		ICODE SLIX
Numărul de blocuri		28
Dimensiunea bloc	[Byte]	4
Numar unic de identificare (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Cicluri de citire Max.		nelimitata
Cicluri de scriere Max.		100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Temperatura depozitare	[°C]	-25...120
Protectie		IP 68

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Aprobare Radio		ISO 15693

Date mecanice

Greutate	[g]	18,65
Tip montare		Instalarea pe materiale metalice si nemetalice; (insurubare ; Se lipește pe suprafață ; În cazul instalării pe metal, montați partea marcată pe suprafața (marcaj: B sau punct))
Dimensiuni	[mm]	Ø 22 / L = 3
Materiale		PA 9T

Observații

Observații	
Unitate de ambalare	10 buc.



Eticheta RFID

ID-TAG/22X3.0/06

Alte date

Distan#a de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	15
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	10
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	15
ANT513 / DTI513 / DTC510	15
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	5
ANT600 / DTI600	40

distan#a de citire cand este montat pe metal(mm)

ANT410 / DTI410	6
ANT411 / DTI411	10
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	8
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	16
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	20
ANT513 / DTI513 / DTC510	25
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	10
ANT600 / DTI600	-