




Eticheta RFID

ID-TAG/90X34x7/06



Aplicatie

Temperatura de operare (activa) [°C]	-25...85
Varful de temperatura (pasiv) [°C]	85

Date electrice

Frecvență de lucru [MHz]	13,56
Dimensiune memorie [bit]	896
Tip memorie	EEPROM
Tipul de cip	ICODE SLIX
Numărul de blocuri	28
Dimensiunea bloc [Byte]	4
Numar unic de identificare (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693
Cicluri de citire Max.	nelimitata
Cicluri de scriere Max.	100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...85
Temperatura depozitare [°C]	-40...85
Protectie	IP 68

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Aprobare Radio	ISO 15693	

Date mecanice

Greutate [g]	117
Tip montare	Instalarea pe materiale metalice si nemetalice; (insurubare ; Se lipește pe suprafață ; În cazul instalării pe metal, montați partea plană pe suprafața)
Dimensiuni [mm]	90 x 34 x 7



Eticheta RFID

ID-TAG/90X34x7/06

Materiale	ABS
-----------	-----

Observații

Unitate de ambalare	5 buc.
---------------------	--------

Alte date

Distan#a de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	-
ANT411 / DTI411	5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	-
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	25
ANT513 / DTI513 / DTC510	50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	20
ANT600 / DTI600	95

distan#a de citire cand este montat pe metal(mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	25
ANT600 / DTI600	80