




Eticheta RFID

ID-TAG/M5x16,5/05



1 TAG-Mijloc



Aplicatie

Aplicatie	Codificare de purtători piese în sisteme de transport direcționate
Temperatura de operare (activa) [°C]	-25...85
Varful de temperatura (pasiv) [°C]	120; (durata testului: 1 x 100 h)

Date electrice

Frecvență de lucru [MHz]	0,125
Dimensiune memorie [bit]	2048
Cicluri de citire Max.	nelimitata
Cicluri de scriere Max.	100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...85
Temperatura depozitare [°C]	-40...90
Protecție	IP 67

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-29	30 g 18 ms
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	6 g 14...200 Hz

Date mecanice

Greutate [g]	4,5
Capsula	Formă constructivă filet
Tip montare	Montare înșurubare
Dimensiuni [mm]	M5 x 0,8 / L = 16,5
Desemnarea firului	M5 x 0,8
Materiale	PA negru

Observații

Observații	Temperatura Peak 1 x 100 h
	Temperatura depozitare 1 x 1000 h
	soc 3 Achsen je 1084 Schocks
	vibrație 3 Achsen je 8 h
Unitate de ambalare	10 buc.