




Eticheta RFID

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit



Aplicatie

Temperatura de operare (activa)	[°C]	-25...85
Varful de temperatura (pasiv)	[°C]	90

Date electrice

Frecvență de lucru	[MHz]	13,56
Dimensiune memorie	[bit]	16000
Tip memorie		FRAM
Tipul de cip		MB89R118C
Numărul de blocuri		250
Dimensiunea bloc	[Byte]	8
Numar unic de identificare (UID)	[Byte]	8
RFID standard		ISO 15693
Cicluri de citire Max.		nelimitata
Cicluri de scriere Max.		nelimitata

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Temperatura depozitare	[°C]	-40...90
Protecție		IP 68

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Aprobare Radio		ISO 15693

Date mecanice

Greutate	[g]	4,75
Tip montare		instalare pe materiale non-metalice; (insurubare ; Se lipește pe suprafață)
Dimensiuni	[mm]	Ø 30 / L = 2,8
Materiale		PA 6 negru

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

E80370



Eticheta RFID

ID-TAG/30X2.8/03 - 16 Kbit

Alte date

Distan#a de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	12
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	10
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	40
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	105