
DTI600

Cap de citire/scriere RFID HF

DTRHF HLRWIOUS03



1 LED Stare de functionare
2 afisaj grafic de bare cu LED
3 Filet de montaj: M4 adâncimea de inserare maximă: 15 mm

Aplicatie			
Aplicatie		detectarea obiectelor pe echipamentele de transport	
Aprobare radio pentru		EU/RED; Japonia; Australia; China; Taiwan; India; Singapore; SUA; Canada	
Notă privind omologarea radio		Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".	
Date electrice			
Tensiune de lucru	[V]	19,2...28,8 DC	
Consum de energie	[mA]	< 150	
Clasa de protectie		III	
Frecvență de lucru	[MHz]	13,56	
RFID standard		ISO 15693	
Raza de detectie			
Distanta scriere /citire unitate frontala	[mm]	400	
Distanta write/citire unitate laterala	[mm]	600	
Distanța la ID-TAG	[mm]	cu referire la ID-TAG E80384	: < 190
		se refera la un card ISO E80407	: < 230
Interfete			
Interfata de comunicatie		IO-Link	
Tip transfer		COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link		1.1	
Standard SDCI		IEC 61131-9	
Profil		Smart Sensor: Device Identification	
Mod SIO		nu	
Tip port master necesar		A	

DTI600


Cap de citire/scriere RFID HF

DTRHF HLRWIOUS03

ID-uri de dispozitive suportate		**Tip de operare**	**ID-ul dispozitivului**
		default	967
Condițiile mediului			
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60	
Temperatura depozitare	[°C]	-25...80	
Protectie		IP 67	
Teste / certificari			
Rezistență la şoc		EN 60068-2-27	40 g 6 ms / #oc continuu
		EN 60068-2-27	50 g 11 ms / #oc unic
Rezistență la vibrații		EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz
Date mecanice			
Greutate	[g]	456	
Dimensiuni	[mm]	120 x 50 x 113	
Materiale		PBT; PC; Oțel inox	
Afisaj / elemente de operare			
Display		Operare	1 x LED, verde
		tag-ul de comunicare	4 x afisaj grafic de bare cu LED, galben intensitate semnal ID-TAG
Observații			
Observații		Distanțe la alte ID-TAGs vezi fiecare fişă de date (E803xx)	
Unitate de ambalare		1 buc.	

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



Racord

