




Unitate compactă RFID UHF

DTRUHFE HLRWIOUS04



- 1 LED Stare de functionare
2 afisaj grafic de bare cu LED
3 Filet de montaj: M4 adâncimea de inserare maximă: 15 mm



Aplicatie		
Aplicatie	detectarea obiectelor pe echipamentele de transport	
Aprobare radio pentru	EU/RED; Regatul Unit	
Notă privind omologarea radio	Lista #ărilor care aplică Directiva europeană privind echipamentele radio 2014/53/UE (RED) poate fi consultată la rubrica "Descărcări".	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	18...30 DC
Consum de energie	[mA]	< 250
Consum de energie	[W]	4,8
Clasa de protectie		III
Frecvență de lucru	[MHz]	865...868
RFID standard		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Puterea de transmisie ERP	[mW]	120; (maxim: 200 mW)
Interfete		
Interfata de comunicatie	IO-Link	
Tip transfer	COM3 (230,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1418
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...60
Temperatura depozitare	[°C]	-25...80
Protectie		IP 67
Teste / certificari		
Rezistență la șoc	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / #oc continuu
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / #oc unic
Rezistență la vibrații	EN 60068-2-6	2 g 10...150 Hz



Unitate compactă RFID UHF

DTRUHFE HLRWIOUS04

Siguranță din punct de vedere electric	EN 61010-2-201	alimentare electrică numai prin intermediul circuitelor PELV
--	----------------	--

Date mecanice

Greutate [g]	637,5
Dimensiuni [mm]	120 x 50 x 113
Materiale	PBT; PC; Oțel inox; Aluminiiu

Afisaj / elemente de operare


Display	Operare	1 x LED, verde
	tag-ul de comunicare	4 x afisaj grafic de bare cu LED, galben numărul de etichete în câmp

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Conector: 1 x M12; codificare: A



1 Alimentare senzor	L+
2 neocupat	
3 Alimentare senzor	L-
4 IO-Link	
5 neocupat	