




Eticheta RFID

ID-TAG/Tear Shape/06



Aplicatie

Aplicatie	Codificare de purtători piese în sisteme de transport direcționate
Temperatura de operare [°C] (activa)	-25...55
Varful de temperatura (pasiv) [°C]	75

Date electrice

Frecvență de lucru [MHz]	13,56
Dimensiune memorie [bit]	896
Tip memorie	EEPROM
Tipul de cip	ICODE SLIX
Numărul de blocuri	28
Dimensiunea bloc [Byte]	4
Numar unic de identificare (UID) [Byte]	8
RFID standard	ISO 15693
Cicluri de citire Max.	nelimitata
Cicluri de scriere Max.	100000

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...55
Temperatura depozitare [°C]	-25...75
Protectie	IP 66

Teste / certificari

Rezistență la șoc	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Rezistență la vibrații	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Aprobare Radio	ISO 15693	

Date mecanice

Greutate [g]	21,6
Tip montare	instalare pe materiale non-metalice; (fixare bucla)
Dimensiuni [mm]	40 x 31 x 4,8
Materiale	ABS

Observații

Unitate de ambalare	5 buc.
---------------------	--------



Eticheta RFID

ID-TAG/Tear Shape/06

Alte date

Distan#a de citire atunci când este montat pe nemetal (mm)

ANT410 / DTI410	10
ANT411 / DTI411	20
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	40
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	30
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	45
ANT513 / DTI513 / DTC510	60
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	30
ANT600 / DTI600	80