


DV1000



Bandă LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68



Aplicatie		
Aplicatie		conditiile de semnalizare a masinii
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	21,6...26,4 DC
Tensiunea nominala DC	[V]	24; (conform SELV/PELV)
Consum de energie	[mA]	100
Temperatura de culoare	[K]	4000
Flux luminos	[lm]	roșu: 101,2; verde: 188,8; albastru: 37; alb: 285,2
Instruc#iune privind fluxul luminos	[lm]	luminous flux indications refer to one meter of LED strip
Tip. pe viata	[h]	30000
Intrări		
Circuitul intrarilor digitale		24 V PNP
Condi#iile mediului		
Temperatură de ambian#ă	[°C]	-20...45
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90
Inaltime deasupra nivelului marii Max.	[m]	4000
Protectie		IP 68
Grad de contaminare		2
Teste / certificari		
Certificare		IEC 62471; IEC 62031
Date mecanice		
Greutate	[g]	34,2
Dimensiuni	[mm]	77,5 x 14,2 x 4,5
Materiale		TPU

DV1000



Bandă LED RGBW

LED-Stripe-RGBW-62,5mm-IP68

Afisaj / elemente de operare

Display	conditiile de semnalizare a masinii	LED, multicolor RGB
	lumină de montare	LED, alb


Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m

Conector: M12; codificare: A



1	+ roșu
2	+ verde
3	GND
4	+ alb
5	+ albastru

diagrame si grafice

