


DV1300



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/Std/Bracket



Aplicatie	
Aplicatie	conditiile de semnalizare a masinii
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	18...30 DC; (conform SELV/PELV)
Tensiunea nominala DC [V]	24
Consum de energie [mA]	< 200
Intrari / iesiri	
Numar de intrari si iesiri	Numar de intrari digitale: 4
Intrări	
Numar de intrari digitale	4



Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/Std/Bracket

Curent de intrare HIGH	[mA]	6
------------------------	------	---

Interfete		
Interfata de comunicare	IO-Link	
Tip transfer	COM2 (38,4 kBaud)	
Revizie IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mod SIO	da	
Tip port master necesar	A	
Timp minim al ciclului de proces	[ms]	3,2
ID-uri de dispozitive suportate	Tip de operare	ID-ul dispozitivului
	default	1466

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...50
Temperatura depozitare	[°C]	-40...75
Umiditate relativă max. admisibilă a aerului	[%]	90
Presiunea aerului	[kPa]	< 106
Înălțime deasupra nivelului mării Max.	[m]	2000
Protecție		IP 65

Teste / certificări		
Aprobare UL	tensiune de alimentare	Class 2

Date mecanice		
Greutate	[g]	471,6
Tip montare	Picioar de montare	
Dimensiuni	[mm]	Ø 70 / L = 280
Materiale	Capsula: ABS; Optica: PC	

Afisaj / elemente de operare		
Display	status	1 x LED, verde
	segment LED	3 x 4 LED

Accesorii		
Accesorii (opțional)	baza de montaj, E89060	
	fixare pe panou, E89061	
	Adaptor montare, E89063	
	suport cu intrare cablu laterală, E89064	
	tub de montare, E89065	
	tub de montare, E89066	
	tub de montare, E89067	


Observații		
Observații	Pentru informații suplimentare, consultați instrucțiunile de utilizare.	
Unitate de ambalare	1 buc.	

Lumină de semnalizare cu 3 segmente

LED-Tower-3/Std/Bracket

Conectare electrică - mufa

Conector: M12; codificare: A



Racord

1	n.c.
2	n.c.
3	Intrare digitală segment LED 3
4	Intrare digitală segment LED 2
5	tensiune de alimentare
6	Intrare digitală segment LED 1
7	n.c.
8	IO-Link (C/Q)

diagrame si grafice

