




Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0005H15



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru

[V]

< 30 DC; ("supply class 2" conform cULus)

Clasa de protectie

II

Curent total Max. pe modul/
slot

[A]

4

Curent total Max.

[A]

12

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-25...80

Temperatura ambientală
(variabilă)

[°C]

-5...60

Protectie

IP 67; IP 68

Teste / certificari

Aprobare UL


Enclosure type

Type 1



Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0005H15

Date mecanice		
Greutate	[g]	756
Dimensiuni	[mm]	22 x 54 x 100
Materiale		PA
Material turnat		PA
Numarul de porturi splitter box		6
Tip conector		M12
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
	Deformare la torsiune	maxim 30 °/m
Accesorii		
Articole livrate	Capace de protecție: 2	
	etichete: 6	
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablul: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm ² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm ² (127 x Ø 0,1 mm)		
Conectare electrică - gaura		
Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm		
		



Insula de conexiuni

ZDO6H050MSS0005H15

Racord

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	Culorile conecticii :
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben