




Insula de conexiuni

ZDO6H05DMSS0005H15




Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC; ("supply class 2" conform cULus)
Clasa de protectie		II
Curent total Max. pe modul/ slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	12
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura ambientala (variabila)	[°C]	-5...60



Insula de conexiuni

ZDO6H05DMSS0005H15


Protectie		IP 67; IP 68	
Teste / certificari			
Aprobare UL		Enclosure type	Type 1
Date mecanice			
Greutate	[g]	766,5	
Dimensiuni	[mm]	22 x 54 x 100	
Materiale		PA	
Material turnat		PA	
Numarul de porturi splitter box		6	
Tip conector		M12	
Adecvat portcablu		da	
Adecvat portcablu		Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
		Ciclii îndoire	> 2 Mio.
Afisaj / elemente de operare			
Display		Stare de funcționare	12 x LED, galben
		Operare	1 x LED, verde
Accesorii			
Articole livrate		Capace de protecție: 2 etichete: 6	
Observații			
Unitate de ambalare		1 buc.	
Conectare electrică			
Cablul: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 8,8 mm; 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)			
Conectare electrică - gaura			
Conector: 6 x M12; codificare: A; Corp turnat: PA; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,8...1,5 Nm			



Insula de conexiuni

ZDO6H05DMSS0005H15

Racord



Culorile conecticii :

BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
PK =	roz
RD =	roșu
WH =	alb
YE =	galben