

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0002H04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC004

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite

Fără silicon

da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 250 AC / < 300 DC

Curent total Max. [A]

4

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-40...90

Protectie

IP 67; IP 68; IP 69K

Teste / certificari

Rezistentă la vibrații

EN 60068-2-6 Fc

20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C

50 cicluri de mers pe frecvență; 1 octava pe minut în 3 axe

Rezistență la șoc

EN 60068-2-27 Ea

100 g 11 ms jumătate sinus; 6 #ocuri fiecare în fiecare direcție de-a lungul celor trei axe de coordonate / -40 °C / 85 °C

Rezistentă la socuri repetate

EN 60068-2-29 Eb

40 g 6 ms; 4000 de socuri fiecare în fiecare direcție a celor trei axe de coordonate / -20 °C / 50 °C

Schimbări rapide de temperatură

EN 60068-2-14 Na

TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 cicluri

E10900



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS0002H04

Test pulverizare solutie salina	EN 60068-2-52 Kb	nivel severitate 5 (4 cilcuri test)
---------------------------------	------------------	-------------------------------------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb