




Cablu de conectare

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS



Aplicatie		
Caracteristici speciale	Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu	
Aplicatie	CAN bus	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Temperatura depozitare	[°C]	-40...80
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Greutate	[g]	100,7
Dimensiuni	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Rază îndoire la montare fixă	minim 5 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 1 Mio.
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	




Cablu de conectare

VDOGH050ZDA0001C05STGH050ZDS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm




Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 7,2 mm, ecranat; rasucit; 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) / rasucit + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) / rasucit

Cablu: 1 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 7,2 mm, ecranat; 1: 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BU =	albastru
RD =	roșu
WH =	alb
screen =	Ecran

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm

