


E11806



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH080MSS0010C08

Pentru conectorul cu 8-poli culorile nu sunt standardizate
Atentie la firele senzorului si a conectorului (consultati fisa tehnica).



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; contacte aurite; cablu ecranat	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Clasa de protectie	III	
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie	IP 67	
Date mecanice		
Greutate	[g]	682,5
Dimensiuni	[mm]	28 x 15 x 38
Materiale	PUR	
Material turnat	PUR	
Material piuliță	alama, nichelată	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH080MSS0010C08

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR, negru, Ø 6,2 mm, ecranat; 8 x 0,25 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm; Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat



Racord



Culori conform DIN EN 60947-5-2

Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
PK =	roz
OG =	portocaliu
VT =	violet
WH =	alb
screen =	Ecran