




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0025H04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...90
Protectie		IP 67; IP 68; IP 69K
Teste / certificari		
Rezistenta la vibratii	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
		50 cicluri de mers pe frecventa; 1 octava pe minut in 3 axe
Rezistență la șoc	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms jumătate sinus; 6 #ocuri fiecare în fiecare direc#ie de-a lungul celor trei axe de coordonate / -40 °C / 85 °C
Rezistenta la socuri repetate	EN 60068-2-29 Eb	40 g 6 ms; 4000 de socuri fiecare in fiecare directie a celor trei axe de coordonate / -20 °C / 50 °C
Schimbari rapide de temperatura	EN 60068-2-14 Na	TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 cicluri
Test pulverizare solutie salina	EN 60068-2-52 Kb	nivel severitate 5 (4 cilcuri test)
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0025H04

Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică


Cablu: 25 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord



BK =
 BN =
 BU =
 WH =

Culorile conecticii :
 negru
 maro
 albastru
 alb