


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH120MSS0005H12



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 30 AC/DC
Clasa de protecție	II
Curent total Max. [A]	1,5

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protecție	IP 67

Date mecanice

Greutate	[g]	326
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 2 Mio.
	Deformare la torsiune	360 °/m

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH120MSS0005H12

Conectare electrică

Cabluri: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Racord

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GN =	verde
GY =	gri
GY/PK =	gri/roz
PK =	roz
RD =	roșu
VT =	violet
WH =	alb
YE =	galben
RD/BU =	rosu/albastru