


# E12661



## Cablu de conectare

VDOAX050MSS0002H05STGH005MSS



| Aplicatie               |      |                                  |
|-------------------------|------|----------------------------------|
| Caracteristici speciale |      | contacte aurite                  |
| Execuție                |      | Cablu de alimentare, codificat L |
| Date electrice          |      |                                  |
| Tensiune de lucru       | [V]  | 64 DC                            |
| Curent total Max.       | [A]  | 16                               |
| Condițiile mediului     |      |                                  |
| Temperatură de ambianță | [°C] | -40...90                         |
| Protectie               |      | IP 67                            |
| Date mecanice           |      |                                  |
| Greutate                | [g]  | 479                              |
| Materiale               |      | PP                               |
| Material turnat         |      | TPE                              |
| Material piuliță        |      | alama, nichelată                 |
| Observații              |      |                                  |
| Unitate de ambalare     |      | 1 buc.                           |



## Cablu de conectare

VDOAX050MSS0002H05STGH005MSS

### Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, negru, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>


### Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: L; Corp turnat: TPE; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit



### Conectare electrică - 2

Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: L; Corp turnat: TPE; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit

