


E12316



Cablu de conectare

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS



Aplicatie		
Caracteristici speciale	Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...70
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-20...50
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Greutate	[g]	160,6
Dimensiuni	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 7.5 x diametru cablu
	Rază îndoire la montare fixă	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max 5.5 m/s pentru o lungime de cursă orizontală de 5 m și accelerație maximă de 10 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	rezistența max. admisă la tracțiune	50 N/mm² static
		20 N/mm² dinamic

**Cablu de conectare**

VDOGI020MSS0002K02STGI020MSS

Observații

Unitate de ambalare


1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: B; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6 Nm;
 Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

**Conectare electrică**

Cablu: 2 m, PUR, Fara Halogen, violet, Ø 8 mm, ecranat; 2 x 0,25 mm²

Racord

Culorile conecticii :
 GN = verde
 RD = roșu

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: B; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6 Nm;
 Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

