


E12317



Cablu de conectare

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS



Aplicatie

Caracteristici speciale Fara Halogen; contacte aurite; cablu ecranat; Adecvat portcablu

Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Curent total Max.	[A]	4; (...40 °C)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...70
Temperatura ambientală (variabilă)	[°C]	-20...50
Protectie		IP 67

Date mecanice

Greutate	[g]	652,5
Dimensiuni	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 7.5 x diametru cablu
	Rază îndoire la montare fixă	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max 5.5 m/s pentru o lungime de cursă orizontală de 5 m #i accelera#ie maximă de 10 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	rezisten#a max. admisă la trac#iune	50 N/mm² static 20 N/mm² dinamic

**Cablu de conectare**

VDOGI020MSS0010K02STGI020MSS


Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: B; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6 Nm;
Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

**Conectare electrică**Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, violet, ecranat; 2 x 0,25 mm²**Racord**

GN = Culoarele conecticii :
verde
RD = roșu

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: B; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6 Nm;
Cablu de conectare ecranat: Ecranul este conectat

