


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-M-V-M4



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

1200

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

400

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

120

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...150

Date mecanice

Greutate

[g]

68

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M4



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-M-V-M4

Lungimea capului de sesizare [mm]	15
Lungime totală [mm]	600
Rază minimă îndoire [mm]	20
Disponere fibre	●
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	Silicon metal

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M4, Oțel inox
	saibe dintate: 4
	Piuliță moletată: 1 x M11

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------