


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-R4/0,14M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-20...150

Date mecanice

Versiunea capului de detectie

cu cot

Diametrul capului de detectie

[mm]

4

Lungimea capului de sesizare

[mm]

10

Lungime totală

[mm]

100; (+10 mm)

Rază minimă îndoire

[mm]

20

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

inox(1.4305 / 303)

E20566



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-P-A-R4/0,14M

Materialul fibrei	Silicon metal
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.