


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M



Aplicatie	
Principiu de functionare	Barieră optică
Aplicatie	Pentru utilizare în medii industriale
Raza de detectie	
Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Distanța fibrei optice [mm]	200
OBF	
Distanța fibrei optice [mm]	450
OCF (High Power)	
Distanța fibrei optice [mm]	2800
OO50	
Distanța fibrei optice [mm]	800
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-40...70
Date mecanice	
Greutate [g]	47,5
Versiunea capului de detectie	drept
Filetul capului de detectie	M4



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

Lungimea capului de sesizare [mm]	15
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	30
Disponere fibre	●
Diametru nucleu [mm]	1
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PE

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M4 saibe dintate: 4
Accesorii (opțional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------