

Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M



Aplicatie	
Principiu de functionare	Bariera optică
Aplicatie	Rază mică de înclinare
Raza de detectie	
Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Distanța fibrei optice [mm]	60
OBF	
Distanța fibrei optice [mm]	130
OCF (High Power)	
Distanța fibrei optice [mm]	540
OO50	
Distanța fibrei optice [mm]	160
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-40...70
Date mecanice	
Greutate [g]	35
Versiunea capului de detectie	drept
Filetul capului de detectie	M4



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M4/F1X0,5/2M

Lungimea capului de sesizare [mm]	15
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	10
Disponere fibre	●
Diametru nucleu [mm]	0,5
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PE

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M4
	saibe dintate: 4
	Adaptor: OBF
	Adaptor: OOF
Accesorii (opțional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------