


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M



Aplicatie

Principiu de functionare

Sensor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

70

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

100

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

630

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

300

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Greutate

[g]

48,5

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-M6/F2X1/2M

Lungimea capului de sesizare [mm]	35
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	30
Disponere fibre	⊙
Diametru nucleu [mm]	2 x 1
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PE

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 2 x M6 (3,1 mm), Oțel inox saibe dintate: 2
Accesorii (opțional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------