


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

60

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

90

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

650

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

300

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Greutate

[g]

45

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M4



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-M4/F1X1+16X0,265/2M

Lungime totală	[mm]	2000
Rază minimă îndoire	[mm]	30
Dispunere fibre		
Diametru nucleu	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Materialul fibrei		PMMA
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		PE

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 2 x M4 saibe dintate: 2
Accesorii (opțional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------