


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

200

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

450

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

2770

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

800

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Greutate

[g]

51

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M4



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPV-M4/F1X1/2M

Lungimea capului de sesizare [mm]	15
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	30
Disponere fibre	●
Diametru nucleu [mm]	1
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	inox (1.4301 / 304)
Materialul fibrei	PE

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M4, Oțel inox saibe dintate: 4
Accesorii (opțional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------