




Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M



1 Îndoibil

Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

15

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

25

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

220

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

60

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Greutate

[g]

34,5

Versiunea capului de detectie

Îndoibil

Lungime totală

[mm]

2000

Rază minimă îndoie

[mm]

16

Disponere fibre

⊙

Diametru nucleu

[mm]

2 x 0,5

Materiale

Manson filetat: alama strat alb bronz

Materialul fibrei

PMMA

Materialul capului fibrei

inox (1.4301 / 304)

Materialul fibrei

PE

Accesorii

Articole livrate

Piulițe hexagonale: 2 x M4

saibe dintate: 2

Piuliță moletată: 1 x M11

E20748



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-M4/F2X0,5/FH/2M

Accesorii (op#ional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.