


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M



1 Lentilă din sticlă

Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Pentru utilizare în medii industriale

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

1200

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

2000

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

4000

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

3800

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Greutate

[g]

54,5

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-11-EPA-M6/F1x1/2M

Lungime totală	[mm]	2000
Rază minimă îndoire	[mm]	30
Dispunere fibre		●
Diametru nucleu	[mm]	1
Materialul fibrei		PMMA
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		PE
Accesorii		
Articole livrate		Piulițe hexagonale: 4 x M6, Oțel inox
		saibe dintate: 4
Accesorii (opțional)		Sculă tăiere fibre optice:, E20600
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.