


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 leșire lumină

Aplicatie

Execuție	Transformator secțiune transversală
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
Aplicatie	Rază mică de înclinare

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip fibra optica	OB50; OBF; OO50
--	-----------------

OB50

Distanța fibrei optice [mm]	60
-----------------------------	----

OBF

Distanța fibrei optice [mm]	75
-----------------------------	----

OO50

Distanța fibrei optice [mm]	200
-----------------------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-40...70
------------------------------	----------

Date mecanice

Greutate [g]	50,2
Înălțimea capului de detectie [mm]	5
Latimea capului de detectie [mm]	20
Lungimea capului de sesizare [mm]	20
Dimensiunile sondei [mm]	5 x 20 x 20
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	9
Dispunere fibre	II
Diametru nucleu [mm]	2 x 16 x 0,25
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PE

E20758



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-Q-/2xF16x0,265/2M

Accesorii

Accesorii (opțional)

Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.