




Capul de detectie pentru senzorii cu fibra optica de tip difuz

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E20765

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip fibra optica

OB50; OBF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

15

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

25

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

45

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...70

Date mecanice

Greutate

[g]

0,007

Versiunea capului de detectie

drept



Capul de detectie pentru senzorii cu fibra optica de tip difuz

FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5

Filetul capului de detectie	M5
Lungime totală [mm]	confeționabil
Dispunere fibre	⦿
Materiale	Capsula: alama strat alb bronz
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 2 x M5 saibe dintate: 2
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.