

EVC509



Cablu de conexiune in Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...36 DC
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	4

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientala	cULus: ...75
Temperatura ambientala (variabila) [°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...75
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	138,5
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

EVC509



Cablu de conexiune in Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Material de etansare	FKM	
Numarul de porturi splitter box	2	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 1,5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm





Cablu de conexiune in Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm





Cablu de conexiune in Y

YDOAH032MSS01,5H03STGH040MSS

diagrame si grafice

Reducere sarcina $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatură de ambianță [°C]

Y Curent [A]