




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-50-V-V-M5/16/R



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare

OBF; ODF; OMF

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

1000

ODF

Distanța fibrei optice

[mm]

4

OMF

Distanța fibrei optice

[mm]

800

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-58...315

Date mecanice

Greutate

[g]

204

Versiunea capului de detectie

cu cot

Lungime totală

[mm]

900

Rază minimă îndoire

[mm]

19

Disponere fibre

●

Materialul fibrei

Sticlă

**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-50-V-V-M5/16/R

Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	inox(1.4305 / 303)
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M8
	inele de strangere: 2
	O-Ring: 2
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.