




Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-M6



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Rezisten#ă la temperaturi ridicate; Design robust,
pentru utilizarea în medii industriale dificile

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OKF; OUF; OOF; OCF

OCF

Distanța fibrei optice

[mm]

330

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

200

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

40

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

48,5

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-M6

Lungime totală	[mm]	600
Rază minimă îndoire	[mm]	20; (la instalare fixă)
Dispunere fibre		Ⓜ
Materiale		Adaptor: ABS
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		Aluminiu
Materialul fibrei		Aluminiu
Accesorii		
Articole livrate		Piulițe hexagonale: 2 x M6, Oțel inox
		saibe dintate: 2
		Piuliță moletată: 1 x M11
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.