


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-M6/2M



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust,
pentru utilizarea în medii industriale dificile

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

300

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

32

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

160

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

32

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

87,5

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-A-A-M6/2M

Lungimea capului de sesizare [mm]	35
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	20; (la instalare fixă)
Disponere fibre	Ⓢ
Materiale	Adaptor: ABS
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	Aluminiu

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 2 x M6, Oțel inox
	saibe dintate: 2
	Piuliță moletată: 1 x M11

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------