


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-A-V-E1



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust,
pentru utilizarea în medii industriale dificile

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri
de amplificatoare

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

460

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

50

OOF

Distanța fibrei optice

[mm]

160

OUF

Distanța fibrei optice

[mm]

50

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

69

Versiunea capului de detectie

drept

Diametrul capului de detectie

[mm]

1



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-00-A-V-E1

Lungimea capului de sesizare [mm]	5
Lungime totală [mm]	600
Rază minimă îndoire [mm]	20; (la instalare fixă)
Disponere fibre	●
Materiale	Adaptor: ABS
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	E20103
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.