


# EVC614



## Cablu de conexiune in Y

YDOGH050MSS00,3H05STGH050MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



### Aplicatie

Caracteristici speciale

fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu

Fără silicon

da

### Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 60 AC/DC

Clasa de protectie

II

Curent total Max. [A]

3

### Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...90

Temperatura ambientală (variabilă) [°C]

-25...90

Temperatura depozitare [°C]

-25...55

Umiditate la depozitare [%]

10...100

Alte condiții climatice pentru stocare conform categoriei declarate

1K22/ DIN 60721-3-1

Protectie

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

### Date mecanice

Greutate [g]

72,3

Material turnat

TPU

Material piuliță

alama, nichelată

Material de etansare

FKM



## Cablu de conexiune in Y

YDOGH050MSS00,3H05STGH050MSS

|                                 |                                        |                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Numarul de porturi splitter box | 2                                      |                                                                                        |
| Adecvat portcablu               | da                                     |                                                                                        |
| Adecvat portcablu               | Rază de îndoire la aplicații flexibile | min. 10 x diametrul cablului                                                           |
|                                 | Viteză lucru                           | max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s <sup>2</sup> |
|                                 | Ciclii îndoire                         | > 5 Mio.                                                                               |
|                                 | Deformare la torsiune                  | ± 180 °/m                                                                              |

### Observații


|                     |                                                   |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| Indicații           | Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari" |
| Unitate de ambalare | 1 buc.                                            |

### Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,6 mm; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )


### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit;  
Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



### Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm







Cablu de conexiune in Y

YDOGH050MSS00,3H05STGH050MSS

Racord



diagrame si grafice



Reducere sarcina I<sub>max</sub> \* 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Temperatură de ambianță [°C]

Y Curent [A]