


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-30-A-A-M8/3M



Aplicatie

Principiu de functionare

Sensor reflexiv difuz

Aplicatie

Rezistentă la temperaturi ridicate; Design robust,
pentru utilizarea în medii industriale dificile

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

45

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

239,7

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M8

Lungime totală

[mm]

3000

Rază minimă îndoire

[mm]

30; (la instalare fixă)

Disponere fibre



Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

**Senzori cu fibra optica difuzi**

FT-30-A-A-M8/3M

Materialul fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 2 x M8, Oțel inox
	saibe dintate: 2
	Piuliță moletată: 1 x M30
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.