


## Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-A-A-M6



## Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust,  
pentru utilizarea în medii industriale dificile

## Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri  
de amplificatoare

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

300

## Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

## Date mecanice

Greutate

[g]

106

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungime totală

[mm]

600

Rază minimă îndoire

[mm]

30; (la instalare fixă)

Disponere fibre



Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-30-A-A-M6

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Materialul fibrei   | Aluminiu                              |
| <b>Accesorii</b>    |                                       |
| Articole livrate    | Piulițe hexagonale: 4 x M6, Oțel inox |
|                     | saibe dintate: 4                      |
|                     | Piuliță moletată: 1 x M30             |
| <b>Observații</b>   |                                       |
| Unitate de ambalare | 1 buc.                                |