

YDOGH034MSS00,3H03STGH040MSS

Technical drawing of the LED lighting fixture showing side and front views with dimensions.

Side View (Left):

- Mounting hole diameter: $\varnothing 4,2$
- Mounting hole offset from front face: 17
- Mounting hole offset from side face: 50
- Mounting hole thread: M12x1
- Mounting hole depth: 15
- Mounting hole diameter: 14
- Mounting hole thread: M12x1
- Mounting hole diameter: 14
- Mounting hole thread: M12x1
- Mounting hole diameter: 14
- Mounting hole thread: M12x1

Front View (Right):

- Mounting hole diameter: 14
- Mounting hole thread: M12x1
- Mounting hole diameter: 14
- Mounting hole thread: M12x1
- Mounting hole diameter: 14
- Mounting hole thread: M12x1
- Mounting hole diameter: 14
- Mounting hole thread: M12x1
- Mounting hole diameter: 14
- Mounting hole thread: M12x1



Material piuliță	alama, nichelată
------------------	------------------

EVC682



Cablu de conexiune in Y

YDOGH034MSS00,3H03STGH040MSS

Material de etansare	FKM	
Numarul de porturi splitter box	2	
Adecvat portcablu	da	
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	2 x LED, galben
	Operare	2 x LED, verde

Observații

Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm




Cablu de conexiune in Y

YDOGH034MSS00,3H03STGH040MSS


Conectare electrică

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, negru transparent; Blocare: alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm






Cablu de conexiune in Y

YDOGH034MSS00,3H03STGH040MSS

diagrame si grafice



Reducere sarcina $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X Temperatură de ambianță [°C]

Y Curent [A]