

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSA0010H05

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarari"



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Aplicatie	CAN bus
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	32 DC; (fire 4+5: 5 V)
Clasa de protectie	II
Curent total Max. [A]	4; (fire 4+5: 0,05)

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Temperatura ambientală (variabilă) [°C]	-25...90
Protectie	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	360,3
Dimensiuni [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Materiale	Capsula: TPU negru; Etanșare: FKM
Material piuliță	alama, nichelată
Adecvat portcablu	da



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSA0010H05

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Observații	Rezistorul terminal CAN-Bus (120 Ω) este integrat în conectorul M12
Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare	1 buc.

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm



Racord



	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
GY =	gri
WH =	alb