


Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-A-A-M6/3M



Aplicatie

Principiu de functionare

Barieră optică

Aplicatie

Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust,
pentru utilizarea în medii industriale dificile

Raza de detectie

Distanța fibrei optice cu tipuri
de amplificatoare

OIF

OIF

Distanța fibrei optice

[mm]

192

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...290

Date mecanice

Greutate

[g]

278,5

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungime totală

[mm]

3000

Rază minimă îndoire

[mm]

30; (la instalare fixă)

Disponere fibre



Materiale

Adaptor: PA

Materialul fibrei

Sticlă

Materialul capului fibrei

Aluminiu

**Senzor fibra optica de tip bariera**

FE-30-A-A-M6/3M

Materialul fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	Piulițe hexagonale: 4 x M6, Oțel inox
	saibe dintate: 4
	Piuliță moletată: 1 x M30
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.