




Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-A-A-R6/2M



Aplicatie	
Principiu de functionare	Barieră optică
Aplicatie	Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile
Raza de detectie	
Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare	OIF
OIF	
Distanța fibrei optice [mm]	240
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-40...290
Date mecanice	
Greutate [g]	201
Versiunea capului de detectie	cu cot
Diametrul capului de detectie [mm]	6
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	30; (la instalare fixă)
Dispunere fibre	●
Materiale	Adaptor: PA
Materialul fibrei	Sticlă
Materialul capului fibrei	Aluminiu

E20339



Senzor fibra optica de tip bariera

FE-30-A-A-R6/2M

Materialul fibrei	Aluminiu
Accesorii	
Articole livrate	Brățară de fixare:, E10221
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.