


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Rază mică de înclinare

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip
fibra optica

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Distanța fibrei optice

[mm]

10

OBF

Distanța fibrei optice

[mm]

10

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

160

OO50

Distanța fibrei optice

[mm]

30

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...60

Date mecanice

Greutate

[g]

33,5

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M4



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPA-M4/F217X0,06/2M

Lungimea capului de sesizare [mm]	23
Lungime totală [mm]	2000
Rază minimă îndoire [mm]	3
Disponere fibre	⊙
Diametru nucleu [mm]	0,5
Diametrul fibrelor [mm]	2x 217 x 0,06
Diametrul exterior [mm]	1
Materialul fibrei	PMMA
Materialul capului fibrei	Aluminiu
Materialul fibrei	PE

Accesorii

Articole livrate	Piulițe hexagonale: 2 x M4
	saibe dintate: 2
	Piuliță moletată: 1 x M11
Accesorii (opțional)	Sculă tăiere fibre optice:, E20600

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------