




Cablu de conexiune in Y

YDSGHDA0MSS0005HDASTGH030MSS

Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 24 DC
Clasa de protecție		III
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Greutate	[g]	354,4
Material turnat		TPU / TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Material de etansare		FKM
Tip conector		M12
Adecvat portcablu		da
Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Cablu de conexiune in Y

YDSGHDA0MSS0005HDASTGH030MSS

Observații

Indicații	Consultati fisa tehnica din sesiunea "Descarcari"
Unitate de ambalare	1 buc.


Conectare electrică - mufa C

Conector: M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: piuliță olandeză, alama, nichelată; Contacte: aurit;
Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiesei!



Conectare electrică

Racord





Cablu de conexiune in Y

YDSGHDA0MSS0005HDASTGH030MSS

Conectare electrică - Conector mama A

Conector: M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: piuliță olandeză, alama, nichelată; Etanșare: FKM; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiesei!



Conectare electrică - Doză A

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Conectare electrică - mufa B

Cablu: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conector: M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU, portocaliu; Blocare: piuliță olandeză, alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,6...1,5 Nm; Se va ține seama de valoarea maximă a contrapiesei!



diagrame si grafice



Reducere sarcina I_{max} * 0.8 DIN EN 60512-5-2

X Temperatură de ambianță [°C]

Y Curent [A]