


Senzori cu fibra optica difuzi

FT-00-M-W-M6/3M



Aplicatie

Principiu de functionare

Senzor reflexiv difuz

Aplicatie

Rezistență la temperaturi ridicate; Design robust, pentru utilizarea în medii industriale dificile; Rezistent la diverse chimicale agresive

Raza de detectie

Distanța cu amplificator de tip fibra optica

OCF; OKF

OCF (High Power)

Distanța fibrei optice

[mm]

270

OKF

Distanța fibrei optice

[mm]

22

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță

[°C]

-40...150

Date mecanice

Greutate

[g]

174,5

Versiunea capului de detectie

drept

Filetul capului de detectie

M6

Lungimea capului de sesizare

[mm]

35

Lungime totală

[mm]

3000

Rază minimă îndoire

[mm]

45

Disponere fibre



**Senzori cu fibra optica difuzi**

FT-00-M-W-M6/3M

Diametru nucleu	[mm]	1,6
Diametrul fibrelor	[mm]	0,05
Diametrul exterior	[mm]	5,4
Materialul fibrei		Sticlă
Materialul capului fibrei		inox (1.4571/316Ti)
Materialul fibrei		Silicon metal

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------