

Cablu de conectare

VDOG F040MSS02,5H03STGF030MSS



Aplicatie

Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite; Adecvat portcablu
Fără silicon	da

Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 50 AC / < 60 DC
Clasa de protecție	III
Curent total Max. [A]	3

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Nota cu privire la temperatura ambientală	cULus: ...85
Temperatura ambientală (variabilă) [°C]	-25...90
Nota despre temperatura mediului	cULus: ...85
Protecție	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Date mecanice

Greutate [g]	70,5
Materiale	Capsula: TPU portocaliu; Etanșare: FKM
Material piuliță	alama, nichelată
Adecvat portcablu	da



Cablu de conectare

VDOG F040MSS02,5H03STGF030MSS

Adecvat portcablu	Rază de îndoire la aplicații flexibile	min. 10 x diametrul cablului
	Viteză lucru	max. 3,3 m/s la 5 m lungime lucru orizontală și accelerație max. de 5 m/s ²
	Ciclii îndoire	> 5 Mio.
	Deformare la torsiune	± 180 °/m

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 2,5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,3...0,5 Nm

