




Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m



- 1 priză hexagonală 3 mm
- 2 gaura pentru montarea sculelor

Aplicatie	
Principiu de functionare	Senzor reflexiv difuz
Aplicatie	Pentru utilizare în medii industriale
Raza de detectie	
Distanța fibrei optice cu tipuri de amplificatoare	OBF; OO50; OCF
OBF	
Distanța fibrei optice [mm]	70
OO50	
Distanța fibrei optice [mm]	150

E21316



Senzori cu fibra optica difuzi

FT-11-EPV-O6/FHx1/2m

OCF (High Power)		
Distanța fibrei optice	[mm]	490
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-40...70
Date mecanice		
Greutate	[g]	50
Versiunea capului de detectie		cu cot
Filetul capului de detectie		M6
Lungime totală	[mm]	2000
Rază minimă îndoire	[mm]	2
Dispunere fibre		⊙
Diametru nucleu	[mm]	1
Materialul fibrei		PMMA
Materialul capului fibrei		inox(1.4305 / 303)
Materialul fibrei		PE
Accesorii		
Articole livrate		Piulițe hexagonale: 2 x M6 saibe dintate: 2
Accesorii (opțional)		Sculă tăiere fibre optice:, E20600
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.